

Installation afstandsdel TCGA med kanaltilslutning opad, nedad eller bagud

GOLD/SILVER C, størrelse 004-040

1. Generelt

En afstandsdel med kanaltilslutning opad, nedad eller bagud kan benyttes, hvis det ønskes, se principskitse.

Kanaltilslutning henholdsvis opad eller bagud er udstyret med tilslutningsramme til LS-tilslutning. Kanaltilslutning nedad er udstyret med tilslutningsramme med forborede huller til skruetilslutning.

Dækpanel på inspektionsside er let at afmontere.

Af sikkerhedsmæssige årsager er kanaltilslutning nedad udstyret med metalrist.

Afstandsdelene kan fås til GOLD/SILVER C RX/PX/CX/SD størrelse 004-040.

2. Installation

Afstandsdelene placeres i henhold til principskitsen nedenfor.

For samling, se separat vejledning Montering af kanaltilbehør.

Principskitse



